

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.000 CMC III 处理单元

状态: 2026/5/23 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.000 - CMC III 处理单元

处理单元/紧凑型处理单元为监控系统 CMC III 的中央单元。除集成的传感器之外，还可连接多达 32/4 个外部传感器/CAN 总线连接单元。这些单元可以通过以太网连接到数据网络上，通过 Web/USB 进行配置。报警可以通过一个通过 SNMP 连接到某个企业的网络管理系统上的电子邮件服务器来发送。



## 特征

型号	DK 7030.000
产品描述	监控系统 CMC III 的中央单元。除集成的传感器之外，还可连接 32/4 个外部传感器/CAN 总线连接单元。
您的获益	由于冗余供电，从而具有高利用率。 通过优化空间利用和连接技术节省成本。 由于采用了模块化系统，从而具有高度灵活性。 由于永久监控机柜的物理环境，从而具有很高的安全性。
使用范围	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
作用方式	CMC III 系统的中央监控单元。 汇总测量数据，超过可以自由设置的极限值时向网络管理系统或控制台发出警报。 自动调节执行器和控制远程输出。
型式	Piezo 用于声学信息的信号发射器 带 NTP 的实时时钟实现时间功能
材料	塑料

# 特征

表面	前部：光滑 箱体：织纹
颜色	箱体：RAL 7035 前面板：RAL 9005
供货范围	基本系统 温度传感器，包括连接电缆（附件） 红外访问传感器（集成） 安装组件用于在表面固定
红外线进入传感器	是的
集成式温度传感器	是的
总线系统接口	2 x RJ45 CAN 总线接口
报警继电器输出	1.5 mm <sup>2</sup> 以下接线柱（最大 24 V 直流/1 A）
接口	微型 USB 1 x USB SD 存储卡插槽（最大 32 GB） 2 个数字输入
移动网页	用于 Android 和 Windows phones 系统
网络接口	以太网，根据 IEEE 802.3，通过 10/100BaseT Full duplex 10/100 Mbit/s，PoE
Interface UPS	接线柱 插座 PoE（通过以太网供电）
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Axis 网络摄像机配备 VAPIX® 版本 3
传感器数量（最大）	32
说明	为了更好的网络安全，可取消公开日志

# 特征

---

LED 发光二极管显示 (背面)	网络状态
------------------	------

---

LED 发光二极管显示 (前面)	状态
------------------	----

---

协议	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP 带 SSL HTTP HTTPS 带 SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS -232
----	---

---

尺寸	宽度: 138 mm 高度: 40 mm 深度: 132 mm
----	---------------------------------------

---

工作温度范围	0 °C...45 °C
--------	--------------

---

空气湿度 (没有凝露)	5...95 %
-------------	----------

---

包装单元	1 件
------	-----

---

净重	0.4 kg
----	--------

---

## 特征

---

毛重	0.64 kg
税率号	85311095
ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
产品描述	CMC III 信号处理单元

## 批准

---

批准	经过 TÜV 安全检验 UL + C-UL (listed)
解释	制造商声明 符合性声明