

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.010 CMC III 处理单元

状态: 2026/6/4 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.010 - CMC III 处理单元

处理单元为 CMC III 监控系统的核心单元。这些单元可以通过以太网连接到数据网络上，通过 Web/USB 进行配置。报警可以通过一个通过 SNMP 连接到某个企业的网络管理系统上的电子邮件服务器来发送。



特征

型号	DK 7030.010
产品描述	监控系统 CMC III 的中央单元。除集成的传感器之外，还可连接 32/4 个外部传感器/CAN 总线连接单元。
您的获益	由于冗余供电，从而具有高利用率。 通过优化空间利用和连接技术节省成本。 由于采用了模块化系统，从而具有高度灵活性。 由于永久监控机柜的物理环境，从而具有很高的安全性。
使用范围	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
作用方式	CMC III 系统的中央监控单元。 汇总测量数据，超过可以自由设置的极限值时向网络管理系统或控制台发出警报。 自动调节执行器和控制远程输出。
型式	Piezo 用于声学信息的信号发射器 带 NTP 的实时时钟实现时间功能
材料	塑料

特征

表面	前部：光滑 箱体：织纹
颜色	箱体：RAL 7035 前面板：RAL 9005
供货范围	基本系统 温度传感器，包括连接电缆（附件） 红外访问传感器（集成） 安装组件用于在表面固定
红外线进入传感器	是的
集成式温度传感器	是的
总线系统接口	RJ45 CAN 总线
报警继电器输出	1.5 mm ² 以下接线柱（最大 24 V 直流/1 A）
接口	微型 USB 2 个数字输入
移动网页	用于 Android 和 Windows phones 系统
网络接口	以太网，根据 IEEE 802.3，通过 10/100BaseT Full duplex 10/100 Mbit/s，PoE
Interface UPS	接线柱 插座 PoE（通过以太网供电）
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Axis 网络摄像机配备 VAPIX® 版本 3
传感器数量（最大）	4
说明	为了更好的网络安全，可取消公开日志
LED 发光二极管显示（背面）	网络状态
LED 发光二极管显示（前面）	状态

特征

协议	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP 带 SSL HTTP HTTPS 带 SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS -232
----	---

尺寸	宽度: 138 mm 高度: 40 mm 深度: 132 mm
----	---------------------------------------

工作温度范围	0 °C...45 °C
--------	--------------

空气湿度 (没有凝露)	5...95 %
-------------	----------

包装单元	1 件
------	-----

净重	0.38 kg
----	---------

毛重	0.6 kg
----	--------

税率号	85311095
-----	----------

特征

ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
产品描述	CMC III紧凑型处理单元

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	制造商声明 符合性声明