


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.022 CMC III 处理单元

状态: 2026/7/9 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.022 - CMC III 处理单元

CMC III 处理单元 19"版是 CMC III 监控系统的核心单元。可连接 32/16 个外部传感器/CAN 总线连接单元。这些单元可以通过以太网连接到数据网络上，通过 Web/USB 进行配置。报警可以通过一个通过 SNMP 连接到某个企业的网络管理系统上的电子邮件服务器来发送。



特征

型号	DK 7030.022
型式	型式 19"
您的获益	由于冗余供电，从而具有高利用率。 通过优化空间利用和连接技术节省成本。
使用范围	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
作用方式	CMC III 系统的中央监控单元。 通过以太网/SNMP 直接连接设备 汇总测量数据，超过可以自由设置的极限值时向网络管理系统或控制台发出警报。
型式	Piezo 用于声学信息的信号发射器 带 NTP 的实时时钟实现时间功能
材料	塑料 铝型材，经黑色阳极氧化处理

特征

表面	前部：光滑 箱体：织纹
颜色	箱体：RAL 7035 前面板：RAL 9005
供货范围	CMC III 处理单元 基本系统 集成式显示屏 安装组件用于在表面固定
总线系统接口	RJ45 CAN 总线
报警继电器输出	1.5 mm ² 以下接线柱（最大 24 V 直流/1 A）
移动网页	用于 Android 和 Windows phones 系统
网络接口	以太网，根据 IEEE 802.3，通过 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	PoE（通过以太网供电）
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Axis 网络摄像机配备 VAPIX® 版本 3
传感器数量（最大）	16
说明	为了更好的网络安全，可取消公开日志
LED 发光二极管显示（背面）	网络状态
LED 发光二极管显示（前面）	状态

特征

协议	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP 带 SSL HTTP HTTPS 带 SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS -232
----	---

尺寸	宽度: 450 mm 高度: 44 mm 深度: 144 mm
----	---------------------------------------

工作温度范围	0 °C...45 °C
--------	--------------

空气湿度 (没有凝露)	5...95 %
-------------	----------

包装单元	1 件
------	-----

净重	2.2 kg
----	--------

毛重	2.452 kg
----	----------

税率号	85311095
-----	----------

特征

ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
产品描述	CMC III 处理单元, 19" 版本

批准

批准	Cyber Security Certificate 经过 TÜV 安全检验
----	---