

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.060 CMC III 电源

状态: 2026/1/27 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.060 - CMC III 电源 用于 PU、紧凑型 PU、LED 灯管、门控模块

CMC III 电源，用于不同电压范围。



特征

型号	DK 7030.060
产品描述	该电源专门匹配 CMC III 的设计并且可放置在安装单元中。除了用于 CMC III 处理单元/紧凑型处理单元的专用插头之外，还有两个作为 24 V 输出端的接线端子可用。
材料	塑料
表面	前部：光滑 箱体：织纹
颜色	前面板：RAL 9005 箱体：RAL 7035
供货范围	24 V 连接电缆（直流） 安装组件用于在表面固定
连接电缆长度	600 mm
Input connection	IEC 插头 C14

特征

输出电流（最大）	2.5 A
尺寸	宽度: 138 mm 高度: 40 mm 深度: 132 mm
工作温度范围	0 °C...40 °C
输出电压	输出电压: 24 V 直流
空气湿度（没有凝露）	5...95 %
包装单元	1 件
净重	0.65
毛重	0.652
税率号	85043121
EAN	4028177659384
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

批准

批准	UL
解释	制造商声明 符合性声明