

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.230

应答器读取器

状态: 2025/6/7 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.230 - 应答器读取器 用于 CMC III

用于通过转发器受控开门的读取设备。

特征

型号	IT 7030.230
型式	应答器读取器
产品描述	CMC III 近傍型读卡器，用于许可机架门后房间门，通过 CMC III CAN 总线连接件连接到 CMC III 处理单元上，通过近傍型读卡器许可。
您的获益	通过“即插即用”，快速连接和自动识别 通过集成的发光二极管显示状态
使用范围	用于安装到柜门上或机房门旁边。
作用方式	授权后由用户放行门。 可通过 CMC III 处理单元的软件或 IoT 通讯模块设置权限 连接到 CMC III CAN 总线访问单元可实现供电。
材料	塑料
颜色	箱体：RAL 7035 前面板：RAL 9005
供货范围	应答器读取器 连接电缆 操作说明书 TS 8 透明门设计补偿 安装材料 3 个应答器插卡
连接电缆长度	3 m
每个物联网接口的设备数量（最大）	16

特征

紧装式处理单元 (PU compact) 的数量 (最多)	2
PU 设备数量 (最大)	16
说明	使用 PoE 供电时每个 PU 最多 5 个用电器
Transponder tags	ISO 15693 - Mifare 1K ISO 15693 - Mifare 4K ISO 15693 - I-Code SL2 ISO15693 - Tag-it
尺寸	宽度: 50 mm 高度: 190 mm 深度: 25 mm
工作温度范围	0 °C...55 °C
空气湿度 (没有凝露)	5...95 %
包装单元	1 件
净重	0.25
毛重	0.296
税率号	85311095
EAN	4028177659582
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

批准

解释	制造商声明 符合性声明
----	----------------