

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.284 用于 VX IT 的门

状态: 2026/4/16 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.284 - 用于 VX IT 的门用于自动开门功能 (ADO)

VX IT 机柜门，带警报情形下自动打开的通风阀



特征

型号	VX 7030.284
型式	检视窗用透明片带单片安全玻璃 用于打开阀门的弹簧减振器 用于固定翻盖的磁体 在无电流的状态下打开阀门 带钢板门 两件式，垂直分体式，带排气片 框架：钢板
产品描述	配备有集成式排风活门，用于在发生警报或跳电时自动打开。用于自动开门系统的透明门能够替代 VX IT 的标准门。

特征

您的获益	可通过 CMC III 系统远程控制 有色的单片安全玻璃，具有高度安全性 由于组合通风阀与管状门框，具有高度稳定性 通风活门仅突出到逃生通道中 200 mm 无需调节锁定系统 手动开门不会影响通风阀 故障情形下自动打开通风阀
技术数据	向外组装通风阀：200 mm（打开状态） 向内组装机械装置：52.5 mm 门框：右侧（针对单件式门，可从左往右更换） 从门框处牵出的连接电缆：2.5 m
作用方式	通过 CMC III 门控制模块 (DCM) 控制 集成的垂直通风阀在紧急情况下以及冷却系统出现故障或触发灭火系统的情形下自动采用机械方式打开 根据房间容积和温度而定，将房间中的空气用于紧急冷却或者可以将灭火气体直接喷入 IT 机柜中 必须始终使用 ADO 系统的前门和后门
颜色	RAL 7035
供货范围	门带舒适型手柄适，用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁
在直流电下	0.78 A
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 2,200 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 20，针对带封闭式排风活门
包装单元	1 件
净重	40 kg
毛重	43 kg
税率号	94039910
ETIM 9	EC000261

特征

ECLASS 8.0

27180101

产品描述

VX IT (ADO) 钢板双开门, 宽x高 600x2200, RAL7035