Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7030.440 CMC III 传感器

状态: 2025/11/6 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7030.440 - CMC III 传感器

CMC Ⅲ 泄漏传感器,15 m

特征

型号	DK 7030.440
型式	泄漏传感器,15 m
您的获益	通过"即插即用",快速连接和自动识别 通过 CAN 总线接口实现供电。
使用范围	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。 监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
作用方式	可通过 CMC III 处理单元或 IoT 通讯模块进行设置 15m 长的传感器电缆固定在底板上 如果传感器电缆接触导电液体,则传感器会报警
材料	塑料 前部: 光滑 箱体: 织纹
颜色	前面板:RAL 9005 箱体:RAL 7035
供货范围	传感器 安装板 包括固定件 泄漏传感器 探测电缆,15 m
连接到 CAN 总线上	直接
接口	2 x RJ45 CAN 总线接口 接线柱

© Rittal 2025 2

特征

每个物联网接口的设备数量(最大)	32
紧装式处理单元 (PU compact) 的 数量(最多)	4
PU 设备数量(最大)	32
PDU 设备数量(最大)	16
测量方法	导电率测量
尺寸	宽度: 110 mm 高度: 30 mm 深度: 40 mm
工作温度范围	5 °C45 °C
空气湿度(没有凝露)	595 %
包装单元	1件
净重	0.802
毛重	1.106
本型号(含包装)PCF(出厂前)	4.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	85319000
EAN	4028177695832
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

批准

© Rittal 2025 3

批准

解释

制造商声明

符合性声明

© Rittal 2025