

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.440 CMC III 传感器

状态: 2026/5/13 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.440 - CMC III 传感器

CMC III 泄漏传感器，15 m

特征

型号	DK 7030.440
型式	泄漏传感器，15 m
您的获益	通过“即插即用”，快速连接和自动识别 通过 CAN 总线接口实现供电。
使用范围	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。 监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
作用方式	可通过 CMC III 处理单元或 IoT 通讯模块进行设置 15m 长的传感器电缆固定在底板上 如果传感器电缆接触导电液体，则传感器会报警
材料	塑料 前部：光滑 箱体：织纹
颜色	前面板：RAL 9005 箱体：RAL 7035
供货范围	传感器 安装板 包括固定件 泄漏传感器 探测电缆，15 m
连接到 CAN 总线上	直接
接口	2 x RJ45 CAN 总线接口 接线柱

特征

每个物联网接口的设备数量 (最大)	32
紧装式处理单元 (PU compact) 的数量 (最多)	4
PU 设备数量 (最大)	32
PDU 设备数量 (最大)	16
测量方法	导电率测量
尺寸	宽度: 110 mm 高度: 30 mm 深度: 40 mm
工作温度范围	5 °C...45 °C
空气湿度 (没有凝露)	5...95 %
包装单元	1 件
净重	0.802 kg
毛重	1.106 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	4.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
产品描述	液漏感应绳-15M

批准

批准

解释

制造商声明

符合性声明