

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7072.230 黏粘固定扎帶

状态: 2026/5/23 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7072.230 - 黏粘固定扎带

用尼龙搭扣可以顺利松开固定住的电缆束，以便添加或移除单根电缆，适合于敏感的数据电缆（光纤/Cu）。

## 特征

型号	DK 7072.230
产品描述	用黏粘固定扎带可很容易地将固定的电缆束松开，单一电缆可非常方便地添加或除去。黏粘固定扎带是用于灵敏的数据电缆（光纤电缆/铜电缆）的理想选择，可避免压入电缆外套。此外，黏粘固定扎带还可旋紧在系统圆孔中或用于快速连接件的固定。
颜色	黑色
供货范围	包括快速连接件
尺寸	宽度: 20 mm 长度: 200 mm
最大电缆直径	50 mm
包装单元	10 件
净重	0.03 kg
毛重	0.041 kg
税率号	58061000
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	DK 尼龙扎带 用于电缆最大直径50MM