


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7072.240 黏粘固定扎帶

状态: 2026/4/15 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7072.240 - 黏粘固定扎带

用尼龙搭扣可以顺利松开固定住的电缆束，以便添加或移除单根电缆，适合于敏感的数据电缆（光纤/Cu）。

特征

| | |
|------------|---|
| 型号 | DK 7072.240 |
| 产品描述 | 用黏粘固定扎带可很容易地将固定的电缆束松开，单一电缆可非常方便地添加或除去。黏粘固定扎带是用于灵敏的数据电缆（光纤电缆/铜电缆）的理想选择，可避免压入电缆外套。此外，黏粘固定扎带还可旋紧在系统圆孔中或用于快速连接件的固定。 |
| 颜色 | 黑色 |
| 供货范围 | 包括快速连接件 |
| 尺寸 | 宽度: 20 mm 长度: 300 mm |
| 最大电缆直径 | 90 mm |
| 包装单元 | 10 件 |
| 净重 | 0.04 kg |
| 毛重 | 0.054 kg |
| 税率号 | 39191019 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| 产品描述 | DK 尼龙扎带 扣件 90MM 每包10个 |