

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.110 OCP ORV3 机架

状态: 2026/4/7 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.110 - OCP ORV3 机架

开放、高效、可扩展。威图为您实现符合 OCP ORV3 标准且无需母排的 IT 基础设施。开放计算项目（OCP，Open Compute Project）汇聚领先企业，旨在提升开放式 IT 基础设施的效率、可扩展性和可持续性。威图支持通过符合 OCP 标准的 Open Rack Version 3 (ORV3) 实现这一愿景，现在也无需集成母排。



特征

型号	IT 7100.110
型式	开放式框架结构 无母线
产品描述	这种创新机架系统可实现个性化供电方案，为基础设施规划提供最大灵活性。您可选择合适的母线（功率范围从 18 kW 至 80 kW）并根据需求灵活配置您的系统。
您的获益	用于个性化扩展方案的模块化系统 灵活的母线选择，与机架功率密度相匹配 可后期升级，无需更换整个系统 模块化结构，适用于 AI 和 HPC 应用 机架中的热插拔组件便于维护 搭配合适的直接液冷解决方案 集成滚轮模块、空气导流板和水平支脚，实现快速集成 IT 与电源导轨、19" 适配器，门和侧板均可在配件系列中选购
材料	钢板
表面	浸涂底漆，外经粉末涂层

特征

颜色	RAL 9005
供货范围	OCP ORV3 机架 2 根支撑梁，已预装 预装的重型负载滚轮 水平支脚，已预装 并柜密封胶条
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 2,286 mm 深度: 1,068 mm
高度单位	44 OU
承载力	14,000 N
基本材料	钢板
包装单元	1 件
税率号	94032080
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
产品描述	OCP ORV3 机架，无母排，44 OU，宽 x 高 x 深：600 x 2286 x 1068 mm，RAL 9005