

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.212

用于通用安装的电缆导引固定格

状态: 2025/12/20 (来源: rittal.com/tw-zh)

DK 7111.212 - 用于通用安装的电缆导引固定格

用于结构化引入整个电缆束，通用安装的万能固定件，跳线。

特征

型号	DK 7111.212
产品描述	为了使整个电缆束实现结构化铺设，可将电缆导引固定格固定在机柜的不同位置上。
使用范围	用于通用安装的全能固定，用于在箱体或者分配层中进行垂直和水平的电缆铺设。
材料	支承件：钢板 电缆导引固定格, 连接夹：塑料符合 UL 94-V0
颜色	RAL 9005
供货范围	电缆导引固定格 连接夹
Number connection combs	5
说明	单室尺寸（宽x深）约 34 x 100 mm
高度单位	1 U
包装单元	10 件
净重	0.74
毛重	0.845
本型号（含包装）PCF（出厂前）	3.2 kg CO ₂ eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177519541

特征

E-Number Sweden E7282516

ETIM 9 EC000322

ECLASS 8.0 27400604