Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7111.212 用于通用安装的电缆导引固定格

状态: 2025/11/18 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7111.212 - 用于通用安装的电缆导引固定格

用于结构化引入整个电缆束,通用安装的万能固定件,跳线。

特征

型号	DK 7111.212	
产品描述	为了使整个电缆束实现结构化铺设,可将电缆导引固定格固定在机柜 的不同位置上。	
使用范围	用于通用安装的全能固定,用于在箱体或者分配层中进行垂直和水平的电缆铺设。	
材料	支承件:钢板 电缆导引固定格,连接夹:塑料符合 UL 94-V0	
颜色	RAL 9005	
供货范围	电缆导引固定格 连接夹	
Number connection combs	5	
说明	单室尺寸(宽x深)约 34 x 100 mm	
高度单位	1 U	
包装单元	10 件	
净重	0.74	
毛重	0.845	
本型号(含包装)PCF(出厂前)	3.2 kg CO2 eq (Cat B)	
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明	
税率号	73269098	
EAN	4028177519541	

© Rittal 2025 2

特征

E-Number Sweden	E7282516	
ETIM 9	EC000322	
ECLASS 8.0	27400604	

© Rittal 2025 3