

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.214

电缆导引固定格, 19" 固定件

状态: 2026/1/16 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.214 - 电缆导引固定格, 19" 固定件

用于结构化引入整个电缆束, 19" 固定件, 跳线。



特征

型号	DK 7111.214
产品描述	为了使整个电缆束实现结构化铺设, 可将电缆导引固定格固定在机柜的不同位置上。
使用范围	用于在分配层内实现水平的电缆导引和铺设。通过其开放式固定孔, 它可在任何时候补充推入安装层面的19" 系统孔中, 并可用安装组件现有的固定螺钉进行固定。
材料	支承件: 钢板 电缆导引固定格, 连接夹: 塑料符合 UL 94-V0
颜色	RAL 9005
供货范围	电缆导引固定格 连接夹
Number connection combs	5
说明	单室尺寸 (宽x深) 约 34 x 100 mm
高度单位	1 U
包装单元	10 件

特征

净重	0.57
毛重	0.668
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	2.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177550360
E-Number Sweden	E7282517
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604