

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.214

电缆导引固定格，19" 固定件

状态: 2025/9/11 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.214 - 电缆导引固定格，19" 固定件

用于结构化引入整个电缆束，19" 固定件，跳线。



特征

型号	DK 7111.214
产品描述	为了使整个电缆束实现结构化铺设，可将电缆导引固定格固定在机柜的不同位置上。
使用范围	用于在分配层内实现水平的电缆导引和铺设。通过其开放式固定孔，它可在任何时候补充推入安装层面的19" 系统孔中，并可用安装组件现有的固定螺钉进行固定。
材料	支承件：钢板 电缆导引固定格, 连接夹：塑料符合 UL 94-V0
颜色	RAL 9005
供货范围	电缆导引固定格 连接夹
Number connection combs	5
说明	单室尺寸（宽x深）约 34 x 100 mm
高度单位	1 U
包装单元	10 件

特征

净重	0.57
毛重	0.668
本型号（含包装）PCF（出厂前）	2.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177550360
E-Number Sweden	E7282517
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604