

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7111.300**

**速接式 (Snap-in) 电缆导引和铺设**

状态: 2026/4/9 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7111.300 - 速接式 (Snap-in) 电缆导引和铺设

无需使用工具就可快速安装，有两种规格：卡入式和扭转式。



## 特征

型号	DK 7111.300
型式	用于卡入
您的获益	电缆布线夹的直径可根据布线的电缆横截面进行调整
材料	聚酰胺 6.6，阻燃，根据 UL 94-V2
颜色	自然色
电缆导入	最小电缆直径: 14 mm 最大电缆直径: 19 mm
For system punchings with Ø	6.2 mm
最小电缆直径	14 mm
最大电缆直径	19 mm
包装单元	10 件

# 特征

---

净重	0.03 kg
毛重	0.043 kg
税率号	39269097
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	DK 卡入式电缆导管，卡入式，无需工具即可快速安装，适用的最大直径 19 mm，聚酰胺，本色