


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7113.000

## 接地轨

状态: 2026/5/31 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7113.000 - 接地轨 用于 AX、VX、VX IT、TS、TS IT

电位平衡轨，载流容量约为 200 A。

## 特征

型号	DK 7113.000
供货范围	接地安装轨由 E-Cu 57 制成，根据标准 DIN EN 12 163、DIN EN 13 601，15 x 5 mm 20 个连接点带螺钉 M5 2 个接地连接 25 mm <sup>2</sup> 2 个绝缘件 包括固定件
尺寸	宽度: 15 mm 高度: 5 mm 长度: 450 mm
适用于	箱体类型: AX VX VX IT TS TS IT AX3段式壁挂箱体 宽度: > 600 mm 深度: > 600 mm 宽度/深度: 800 mm
包装单元	1 件
净重	0.402 kg
毛重	0.436 kg
税率号	74198090

## 特征

---

ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
产品描述	DK 接地排，水平安装，长度 450 mm，适用宽度/深度：>600 mm

---

## 批准

---

解释	制造商声明
----	-------