
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7116.500 光纤导环

状态: 2025/11/18 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7116.500 - 光纤导环

可以将分路光缆或跳接光缆装入内部主体部分的凹槽中,用橡胶带固定直径在 4.5 mm 以下的各式 光缆。







特征

型号	DK 7116.500
产品描述	在内部主体的槽内铺设有光纤并联光缆以及光线跳接光缆。一个橡胶带固定直径最大为 4.5 mm 的不同光纤电缆。必须保证减小光纤电缆的张力以及弯曲半径。
作用方式	附带的固定角支架具有通用性,在不同的安装位置,光纤电缆可在所 有方向导引到接插嵌板上:直接引至接插嵌板的侧面、前面、侧边和 后面。
材料	双组份塑料
颜色	外部:RAL 7035 内部主体:RAL 9005

© Rittal 2025 2

特征

供货范围	2 个导环	
	2 根橡胶带	
	并联柜套件	
	包括固定件	
尺寸	长度: 120 mm	
包装单元	2件	
净重	0.48	
毛重	0.488	
税率号	83024200	
EAN	4028177125025	
ETIM 9	EC000322	
ECLASS 8.0	27400604	

© Rittal 2025