
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






DK 7119.250 承板 2 U,固定安装


状态: 2025/12/18 (来源: rittal.com/tw-zh)



## DK 7119.250 - 承板 2 U,固定安装

承板 2 U,固定安装,用于在 19" 系统孔上固定。承载力: 25 kg。







## 特征

| 型号   | DK 7119.250                |
|------|----------------------------|
| 型式   | 英制                         |
| 产品描述 | 用于安装在一个 19 🛭 固定平面上。        |
| 材料   | 钢板                         |
| 表面   | 喷漆                         |
| 颜色   | RAL 7035                   |
| 承载力  | 25 kg 静态平面负荷               |
| 说明   | 不能与伸缩轨结合使用。                |
| 尺寸   | 宽度: 482.6 mm<br>深度: 250 mm |
| 包装单元 | 1件                         |
| 净重   | 1.92                       |
| 毛重   | 2.28                       |

© Rittal 2025 2

## 特征

| 本型号(含包装)PCF(出厂前) | 9 kg CO2 eq (Cat B)        |
|------------------|----------------------------|
| 关于PCF类别说明        | 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明 |
| 税率号              | 94039910                   |
| EAN              | 4028177187207              |
| ETIM 9           | EC002620                   |
| ECLASS 8.0       | 27189261                   |

© Rittal 2025 3