
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7144.035 承板,19" 扩装

状态: 2025/11/4 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7144.035 - 承板,19" 扩装 前后配有L型安装角轨的操作箱体

提供多个悬挂点,因此英制平面的平面间距可以变化,可以利用伸缩轨扩展为完全拉出的样式,可承重: 50 kg。

特征

型号	DK 7144.035
产品描述	承板根据其深度提供多个悬置定位点,这样英制平面的平面间距可在一定极限范围内变化。每一个采用这种方法固定的承板可用滑动伸缩 轨在整个拉伸部分进行扩展。在此,滑动伸缩轨将取代间隔螺栓用螺 钉进行固定。
使用范围	用于在两个 19" 固定平面上安装 用于加装 TS
材料	钢板
颜色	RAL 7035
供货范围	包括固定件
Distance between mounting levels	348 mm 398 mm
承载力	50 kg 单位面积承重负荷
说明	用于TS: 如果 L 型安装角轨用在基本型网络机柜 TS中,则需要适配器 7827.300 用于TS 19"系统孔: 用深度可调的安装套件 7063.850 可以直接在19"系统孔上 L 型安装角轨之间进行灵活安装
尺寸	宽度: 409 mm 深度: 400 mm

© Rittal 2025

特征

包装单元	1件
净重	2.19
毛重	2.39
税率号	94039910
EAN	4028177165694
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025