

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7163.565

电缆支承梁

状态: 2026/6/3 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7163.565 - 电缆支承梁 铰链式，带弯折保护和快速连接件

利用活动链环在中间部分实现无弯折的电缆铺设，通过快接器可以从两侧松开固定件。



特征

型号	DK 7163.565
产品描述	用于将连接电缆安全可靠地从带伸缩臂的承板导引到支撑点上。通过活动性链轨节可在中间部件实现无弯折电缆铺设。通过快速连接件，固定件的两面都可松开。
材料	钢板，镀锌 中间部分：塑料
供货范围	包括固定件
说明	最大承板深度 = 机柜深度 - 200 mm
适用于	深度: > 600 mm
包装单元	1 件
净重	0.7 kg
毛重	0.78 kg
本型号（含包装）PCF（出厂前）	2.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明

特征

税率号	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
产品描述	铰链进线 用于 用于 > 600
