
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7241.005

光缆接线箱,深度可调

状态: 2025/12/10 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7241.005 - 光缆接线箱,深度可调

用于容纳拼接卡式带盒。



特征

型号	DK 7241.005
产品描述	482.6 mm (19") 的光缆接线箱用于安装接线盒,可安装在任何带 482.6 mm (19") 的网络分配器上,并作为光纤终端连接器以及光纤 分配器使用。不同的接线盒安装设施允许对所有常见接线盒进行防扭 曲安装。光缆接线箱后面部分完全开放,用于电缆引入,一个橡胶密 封圈用于防尘。光纤电缆可用电缆扎带或电缆夹固定。光缆接线箱在 482.6 mm (19") 法兰板之内到 100 mm 深度无级可调。此外,光缆 接线箱可从 482.6 mm (19") 法兰板上完全拆除。两个电缆张力减轻 夹以及用于光纤存储的电缆铺设卡脚形成了适用于各种光纤铺设,并 切合系统要求的解决方案。
材料	钢板
颜色	RAL 7035
供货范围	光缆接线箱 电缆束线夹 盒式盖板 固定附件用于接插嵌板
Number of splicing cassettes max	2
	供货范围内不含接插嵌板和接线盒

© Rittal 2025

特征

安装深度	302 mm
高度单位	1 U
包装单元	1件
净重	3.155
毛重	3.355
本型号(含包装)PCF(出厂前)	12.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	94032080
EAN	4028177167049
ETIM 9	EC001130
ECLASS 8.0	19170113

© Rittal 2025 3