



# DK 7246.500 - 托板 用于小型装置

安全固定非 19" 小型设备的角形托板。



## 特征

型号	DK 7246.500
产品描述	用于安全固定非 19" 小型装置，如调质解调器、电源、路由器等。角形架用于安装在 482.6 mm (19") 层面与侧板之间的侧面自由空间内的安装角轨或组件架上。通过粘扣带或电缆扎带即可以快速而简单地固定组部件和连接电缆。也适合将电缆铺设到机柜深度中。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
尺寸	宽度: 350 mm 高度: 150 mm 深度: 97 mm
包装单元	1 件
净重	1.05 kg
毛重	1.167 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	4.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明

# 特征

---

税率号	73269098
-----	----------

---

ETIM 9	EC002620
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------

---

产品描述	托板
------	----