

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7264.035

承板用于框架固定

状态: 2025/7/9 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7264.035 - 承板用于框架固定

用于框架固定，无需 482.6 mm (19") 支护便可装入机柜，机柜宽度：600 和 800 mm，可承重：50 kg / 100 kg。

特征

型号	DK 7264.035
型式	无孔
产品描述	用于固定框架，用于安装在无 482.6 mm (19 寸) 安装件的机柜中。
您的获益	机柜深度中的固定螺栓或固定安装轨可安装在分布间隔为 25 mm 的安装孔阵列上 已备有手柄安装孔
使用范围	用在无 482.6 mm (19") 安装框架的机柜中安装
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 7035
供货范围	带孔承板
安装可能性	固定内嵌：设备底板，50 kg，装配机座上配备固定螺栓 固定内嵌：设备底板，100 kg，装配机座上配备固定安装轨 可调整深度：设备底板的装配机座上配备滑动伸缩轨
承载力	50 kg 单位面积承重负荷
安装操作说明	针对内安装平面需要两个额外的系统组件架
说明	最大承板深度 = 机柜深度 - 100 mm
尺寸	宽度: 471 mm 高度: 29 mm 深度: 400 mm

特征

适用于	箱体类型: VX VX IT TS IT 宽度: 600 mm
-----	--

包装单元	1 件
------	-----

净重	2.679
----	-------

毛重	2.879
----	-------

税率号	94039910
-----	----------

EAN	4028177165878
-----	---------------

ETIM 9	EC002620
--------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------
