Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7281.035 键盘抽屉,2 U

状态: 2025/12/19 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7281.035 - 键盘抽屉,2 U 用于一个 482.6 mm (19") 固定平面

用于 482.6 mm (19") 固定平面,在不翻盖的正面面板中适合于宽度在 430 mm 以下、深度在 250 mm 以下的键盘。

特征

	DK 7281.035
产品描述	在可翻动的前面板上,用于宽度最大为 430 mm、深度最大为 250 mm 的键盘。
材料	钢板带铝面
表面	喷漆
颜色	RAL 7035
供货范围	带手柄、可锁的抽屉 可翻起的前面 可拉出的鼠标垫 鼠标托板 实用的电缆导入 消除拉力
尺寸	宽度: 482.6 mm
键盘最大尺寸(宽x高x深)	430 x 250 mm
关于订货编号的说明	安装深度: 390 mm
包装单元	1件
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
毛重	7.2

© Rittal 2025

特征

税率号	94039910
EAN	4028177165946
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025