## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7282.035

# 抽屉

状态: 2025/12/9 (来源: rittal.com/tw-zh)



### DK 7282.035 - 抽屉 用于一个 482.6 mm (19") 固定平面

可以固定在型轨正面,482.6 mm (19")。带有封盖和伸缩轨,用于存放配置清单、使用手册以及小材料。



#### 特征

型号	DK 7282.035
产品描述	用于安装角轨 482.6 mm (19") 的正面固定。带有用于存放配置清单、使用手册以及小材料的封盖和滑动伸缩轨。不同的小型 2 U 结构也适用于安装在摇架内。
材料	钢板
颜色	RAL 7035
供货范围	完整安装 安全锁 12321
可用深度	419 mm
可用宽度	411 mm
包装单元	1 件
净重	6.435
毛重	6.82
本型号(含包装)PCF(出厂前)	25.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明

© Rittal 2025

#### 特征

税率号	94039910
EAN	4028177165953
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025