## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7299.000


第二个固定平面

状态: 2025/10/29 (来源: rittal.com/tw-zh)



## DK 7299.000 - 第二个固定平面 用于数据机柜 (Data Rack)

可以容纳 482.6 mm (19") 网络组件或固定承板和滑动轨。



## 特征

型号	DK 7299.000
产品描述	用于安装 482.6 mm (19") 的网络组件或用于固定承板和滑动轨。前面 482.6 mm (19") 型材孔,孔的中心间距为 465 mm,背面 470 mm,与接线板和电缆铺设轨的固定件匹配。固定平面可以 50 mm的安装孔阵分布间隔定位。最小层面间距为 150 mm,最大层面间距为 350 mm。
材料	钢板,2 mm
表面	喷漆
颜色	型材框架RAL 7035 护板:RAL 5018
供货范围	配有 482.6 mm(19") 孔的抗弯曲型材 安装附件
安装尺寸	Installation depth for components: 482.6 mm 组件的安装宽度: 19"
高度单位	45 U
包装单元	1件
净重 ————————————————————————————————————	13.899

© Rittal 2025 2

## 特征

毛重	14.63
本型号(含包装)PCF(出厂前)	55.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	94039910
EAN	4028177128859
E-Number Sweden	E7282523
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025