

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# DK 7320.570 CMC III 传感器

状态: 2026/6/4 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7320.570 - CMC III 传感器

CMC-TC 移动报警器

## 特征

型号	DK 7320.570
型式	移动报警器
产品描述	CMC III 传感器用于监控物理环境，可通过一根 CAN 总线连接电缆 RJ45 直接连接至处理单元。此外传感器还可以作为总线相互连接。
您的获益	通过“即插即用”，快速连接和自动识别 通过 CAN 总线接口实现供电。
使用范围	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。 监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
作用方式	可通过 CMC III 处理单元或 IoT 通讯模块进行设置 传感器监控一个区域是否活动
材料	塑料 前部：光滑 箱体：织纹
颜色	箱体：白色
供货范围	传感器 安装板 包括固定件 连接电缆配有插头 用于固定支承轨的安装夹 包括固定件
连接到 CAN 总线上	间接通过 CMC III CAN 总线界面
接口	RJ12

## 特征

每个物联网接口的设备数量 (最大)	32
紧装式处理单元 (PU compact) 的数量 (最多)	4
PU 设备数量 (最大)	32
说明	供货时间请洽询
测量方法	红外 (IR) 探测器
尺寸	宽度: 59 mm 高度: 102 mm 深度: 32 mm
工作温度范围	5 °C...45 °C
空气湿度 (没有凝露)	5...95 %
包装单元	1 件
净重	0.25 kg
毛重	0.267 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
产品描述	CMC-TC 运动传感器

## 批准

# 批准

---

解释

制造商声明

符合性声明