

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.631

CMC III 传感器

状态: 2026/3/12 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.631 - CMC III 传感器

监控机柜或隔室的各种参数。

特征

型号	DK 7320.631
型式	泄漏传感器，15 m
产品描述	CMC III 传感器用于监控物理环境，可通过一根 CAN 总线连接电缆 RJ45 直接连接至处理单元。此外传感器还可以作为总线相互连接。
您的获益	通过“即插即用”，快速连接和自动识别 通过 CAN 总线接口实现供电。
使用范围	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。 监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
作用方式	可通过 CMC III 处理单元设置 15m 长的传感器电缆固定在底板上 如果传感器电缆接触导电液体，则传感器会报警
材料	塑料 前部：光滑 箱体：织纹
颜色	箱体：RAL 7035 传感器电缆：蓝色
供货范围	传感器 安装板 包括固定件 连接电缆配有插头 带有连接线的外部传感器电缆 用于传感器电缆的固定夹
连接到 CAN 总线上	间接通过 CMC III CAN 总线界面

特征

接口	RJ12
紧装式处理单元 (PU compact) 的数量 (最多)	4
PU 设备数量 (最大)	32
说明	供货时间请洽询
测量方法	导电性传感器线路
工作温度范围	5 °C...45 °C
空气湿度 (没有凝露)	5...95 %
包装单元	1 件
净重	0.2 kg
毛重	0.3 kg
税率号	85444290
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
产品描述	停产 CMC-TC 液漏感应绳 15M

批准

解释	符合性声明
----	-------