


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7445.000 数据机柜 (Data Rack)

状态: 2026/6/22 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7445.000 - 数据机柜 (Data Rack)

数据机架，所有侧面在安装时均具有极佳的通达性，双导向轮的应用确保移动灵活。



特征

型号	DK 7445.000
材料	型材框架、底座：钢板 箱脚：锌压铸件
General colour	RAL 7035
颜色	型材框架、底座：RAL 7035 护板、底座：RAL 5018
供货范围	配有 482.6 mm(19") 孔的抗弯曲型材 稳定型底座，内置式支脚可以不带支脚护板锚固在地板上 安装附件
尺寸	宽度: 550 mm 高度: 2,122 mm 深度: 750 mm
高度单位	45 U
高度单位	45 U

特征

至第二个固定平面的距离, 50 mm 安装孔阵	150 - 350 mm
固定平面之间的间隔尺寸	50 mm
19" 平面的承载能力	1,500 N
说明	单独订购第二个固定平面
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	19.733 kg
毛重	20.772 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	79.1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
产品描述	45U数据机柜