Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7451.000 小型光纤分配器

状态: 2025/11/2 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7451.000 - 小型光纤分配器 配有安装板和接线盒安装件

玻璃纤维加固的聚碳酸酯小型光纤分配器,具有安装板和 PG 螺旋接头。防护等级:IP 66。



特征

型号 	DK 7451.000
您的获益	安装板带有可变式安装座,适用于最多两个接线盒(盒宽范围为 92 - 120 mm)及集成式防扭绞装置配有梳状板条的隔板,用于电缆支撑、接线盒遮挡及安装 2 块接插线面板借助于电缆螺纹接头(2 x 22.5 mm 和 12 x 12.5 mm)通过预制开口进行电缆铺设
材料	箱体配有箱盖:玻璃纤维增强的聚碳酸酯 箱盖螺钉:聚酰胺 绝缘塞:聚酰胺 发泡聚氨酯塑料密封圈
颜色	RAL 7035

© Rittal 2025

特征

供货范围	箱体带有用于电缆固定螺栓的敲落孔
	铰接箱盖配有密封件
	2 颗箱盖螺钉,可铅封
	绝缘塞用于墙壁固定
	安装板
	分隔板:
	12 电缆螺纹套管接头 M12 x 1.5
	1 电缆螺纹套管接头 M20 x 1.5
尺寸	宽度: 180 mm
	高度: 254 mm
	深度: 90 mm
使用接插嵌板时的最大光纤数量	24
基本材料	聚碳酸酯
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 66
包装单元	1件
净重	1.52
毛重	1.76
税率号	94032080
EAN	4028177130562
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

© Rittal 2025 3