

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7480.035 电源盒， 482.6 mm (19")

状态: 2026/1/30 (来源: rittal.com/tw-zh)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7480.035 - 电源盒，482.6 mm (19")

深度可调节的 Hat 轨，用于符合 DIN 43 880、安装尺寸为 1-3 的安装内置设备，最多可容纳 22 个安装内置设备。

## 特征

型号	DK 7480.035
产品描述	深度可调的导轨，用于安装设备，符合 DIN 43 880，结构尺寸 1 – 3（例如：用于安装内置插座、线路保护开关等）。带安装在后面的电缆夹钳，绝缘底座上各有一根零线和接地线。
颜色	RAL 7035
供货范围	具有深度可调节的帽型安装轨的电源盒，用于安装符合 DIN 43880、安装尺寸为 1-3、背部带有用于电缆入口的毛刷条的设备 塑料罩盖，包括空白区盖板 (UL 94-V0) 44 个接线端子，4 mm <sup>2</sup> 2 个接线端子，16 mm <sup>2</sup> 2 块封板 12 个系列卡箍，用于消除连接电缆的应力 标识条，自粘式
最大分度单位 18 mm	22
说明	根据洽询也可由生产厂商个性化配置电缆保护开关。
尺寸	宽度: 482.6 mm 高度: 132.5 mm 深度: 155 mm
高度单位	3 U
包装单元	1 件
净重	2.354

# 特征

毛重	2.54
税率号	85366990
EAN	4028177166004
E-Number Sweden	E7239593
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261