


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7501.000 VerticalBox

状态: 2026/1/30 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7501.000 - VerticalBox

紧凑式 19" 箱体，用于小型网络，作为壁挂式、桌下或桌面式箱体使用。



特征

型号	DK 7501.000
产品描述	用于小型网络的紧凑型 19" 箱体。
您的获益	可用作壁挂式、桌下或桌面箱体 可从三面自由操作，进行内部扩装 通过通风槽进行被动式通风 后壁用于风扇的固定 可以自由选择门铰链 节省空间、在侧边垂直安装 19" 扩装组件
材料	钢板 检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035

特征

供货范围	箱体带有玻璃门 侧板 (1 个固定, 1 个插入) 带有通风槽 顶出器用于从顶盖和底板上引入电缆 插入后壁, 配有用于电缆引入和风扇固定的顶出器 19 \square 固定平面, 5 U, 前面和后面水平方向, 深度可调, 层面间距 434 – 489 mm 门、侧板和后壁的安全锁, 锁号 12321 4 个塑料支脚, 自粘式
高度单位	5 U
尺寸	宽度: 300 mm 高度: 540 mm 深度: 600 mm
适用于组件的安装高度	5 U
基本材料	钢板
承载力	250 N
每个机柜的最大承载力 (静载) 符合 UL 2416	250 N
包装单元	1 件
净重	16.188
毛重	17.04
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	64.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177625426
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

批准

解释

制造商声明