

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7501.000 VerticalBox

状态: 2026/5/8 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7501.000 - VerticalBox

紧装式 19" 箱体，用于小型网络，作为壁挂式、桌下或桌面式箱体使用。



## 特征

型号	DK 7501.000
产品描述	用于小型网络的紧凑型 19" 箱体。
您的获益	可用作壁挂式、桌下或桌面箱体 可从三面自由操作，进行内部扩装 通过通风槽进行被动式通风 后壁用于风扇的固定 可以自由选择门铰链 节省空间、在侧边垂直安装 19" 扩装组件
材料	钢板 检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035

# 特征

供货范围	箱体带有玻璃门 侧板 (1 个固定, 1 个插入) 带有通风槽 顶出器用于从顶盖和底板上引入电缆 插入后壁, 配有用于电缆引入和风扇固定的顶出器 19 $\square$ 固定平面, 5 U, 前面和后面水平方向, 深度可调, 层面间距 434 - 489 mm 门、侧板和后壁的安全锁, 锁号 12321 4 个塑料支脚, 自粘式
高度单位	5 U
尺寸	宽度: 300 mm 高度: 540 mm 深度: 600 mm
适用于组件的安装高度	5 U
基本材料	钢板
承载力	250 N
每个机柜的最大承载力 (静载) 符合 UL 2416	250 N
包装单元	1 件
净重	16.188 kg
毛重	17.04 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	64.9 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

## 特征

---

产品描述

DK VerticalBox，用于小型网络的紧凑型 19" 箱体，带用于被动式通风的通风槽，5 U，宽x高x深：300x540x600 mm

## 批准

---

解释

制造商声明