Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






DK 7501.000 VerticalBox

状态: 2025/12/11 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7501.000 - VerticalBox

紧装式 19" 箱体,用于小型网络,作为壁挂式、桌下或桌面式箱体使用。







特征

型号	DK 7501.000
产品描述	用于小型网络的紧凑型 19" 箱体。
您的获益	可用作壁挂式、桌下或桌面箱体可从三面自由操作,进行内部扩装通过通风槽进行被动式通风 后壁用于风扇的固定可以自由选择门铰链 节省空间、在侧边垂直安装 19"扩装组件
材料	钢板 检视窗用透明片: 单片安全玻璃,3 mm
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035

© Rittal 2025 2

特征

供货范围	箱体带有玻璃门
	侧板 (1 个固定, 1 个 插入)带有通风槽
	顶出器用于从顶盖和底板上引入电缆
	插入后壁,配有用于电缆引入和风扇固定的顶出器
	$19igotimes$ 固定平面, $5{\sf U}$, 前面和后面水平方向,深度可调, 层面间距
	434 – 489 mm
	门、侧板和后壁的安全锁,锁号 12321
	4个塑料支脚, 自粘式
高度单位	5 U
尺寸	宽度: 300 mm
	高度: 540 mm
	深度: 600 mm
适用于组件的安装高度	5 U
基本材料	钢板
承载力	250 N
每个机柜的最大承载力(静载)符	250 N
合 UL 2416	
包装单元	1件
	16.188
毛重	17.04
本型号(含包装)PCF(出厂前)	64.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177625426
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

© Rittal 2025 3

批准

解释

制造商声明

© Rittal 2025

4