

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7502.660 QuickBox

状态: 2025/6/6 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7502.660 - QuickBox

壁挂式箱体，482.6 mm (19") 组件从侧面垂直安装，罩盖可以拆除，从而获得极佳的内部空间利用率。通过侧面的检视窗进行状态监控。

特征

| | |
|--------------------|--|
| 型号 | DK 7502.660 |
| 型式 | 带垂直的 19" 平面 |
| 产品描述 | 壁挂式箱体由于侧面安装了 482.6 mm (19") 组件而实现了最佳的内部空间利用。通过侧面的检视窗进行状态监控。 |
| 材料 | 带有安装角支架的壁挂式安装板：钢板，2.0 mm 箱体罩盖：钢板，1.0 mm，带有侧面单片安全玻璃，3 mm |
| 表面 | 粉末涂层 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 壁挂部件：带有用于侧装安装组件的预装 482.6 mm (19") 安装角支架。刷条组件用于从下方和上方引入电缆。 箱体罩盖：用于支持被动式温控系统的侧面通风槽。箱体通过两个位于侧面的安全锁锁定 |
| 高度单位 | 6 U |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 631 mm 深度: 360 mm |
| 安装深度 | 348 mm |
| 壁挂部件的深度 | 621 mm |
| Width wall section | 595 mm |
| 基本材料 | 钢板 |

特征

| | |
|-----------|---------|
| 关于订货编号的说明 | 供货时间请洽询 |
|-----------|---------|

| | |
|------|-----|
| 包装单元 | 1 件 |
|------|-----|

| | |
|----|--------|
| 净重 | 22.085 |
|----|--------|

| | |
|----|-------|
| 毛重 | 23.25 |
|----|-------|

| | |
|-----|----------|
| 税率号 | 94032080 |
|-----|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177304048 |
|-----|---------------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
|------------|----------|