Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7507.200 FlatBox

状态: 2025/12/9 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7507.200 - FlatBox

箱体在 Flat 机柜包装中。多方案可选,可灵活用作壁挂式或立式箱体。







特征

| 型号 | DK 7507.200 |
|------|-------------------------------------|
| 型式 | 带 19" 安装框架 |
| 产品描述 | 可以灵活用作壁挂式或立式箱体。 |
| 您的获益 | 不需要使用工具就可快速安装 在开放式 19" 机架上进行系统扩装 |
| 材料 | 钢板 检视窗用透明片:单片安全玻璃,3mm |
| 表面 | 粉末涂层 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| | |

© Rittal 2025 2

特征

| 供货范围 | 箱体在 Flat 机柜包装中 |
|------------------|--------------------------------|
| | 1 个壁挂部件 |
| | 2个基本支架 |
| | 2 块顶板/底板,带有用于电缆导入的开口,通过刷条 |
| | 2 块侧板,可上锁 |
| | 1 个透明门,可锁定;安全锁 3524 E;门铰链可自由选择 |
| | 连接件用于不需要工具的快速安装 |
| | 接地组件用于将所有箱体部件按照系统要求接地 |
| | 19" 安装框架 |
| 高度单位 | 15 U |
| 尺寸 | 宽度: 700 mm |
| | 高度: 758 mm |
| | 深度: 700 mm |
| 适用于组件的安装高度 | 15 U |
| 承载力 | 最大 750 N |
| 说明 | 最大安装深度:深度 - 58mm(后板) |
| | 两个 19× 平面的最大面间距:深度 - 104 mm |
| | 开门角度最大为 210° |
| 基本材料 | 钢板 |
| 包装单元 | 1件 |
| 净重 | 39.9 |
| 毛重 | 41.8 |
| 本型号(含包装)PCF(出厂前) | 160 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明 |
| 税率号 | 94032080 |
| EAN | 4028177551466 |
| E-Number Sweden | E7238406 |
| | |

© Rittal 2025 3

特征

| ETIM 9 | EC002500 | |
|------------|----------|--|
| ETIM 8 | EC002500 | |
| ECLASS 8.0 | 27180208 | |

批准

解释

制造商声明