## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7507.220 FlatBox

状态: 2025/12/14 (来源: rittal.com/tw-zh)



### DK 7507.220 - FlatBox

箱体在 Flat 机柜包装中。多方案可选,可灵活用作壁挂式或立式箱体。







### 特征

型号	DK 7507.220
型式	带 19" 安装框架
产品描述	可以灵活用作壁挂式或立式箱体。
您的获益	不需要使用工具就可快速安装 在开放式 19" 机架上进行系统扩装
材料	钢板 检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035

© Rittal 2025 2

### 特征

供货范围	箱体在 Flat 机柜包装中
	1 个壁挂部件
	2个基本支架
	2 块顶板/底板,带有用于电缆导入的开口,通过刷条
	2 块侧板,可上锁
	1 个透明门,可锁定;安全锁 3524 E;门铰链可自由选择
	连接件用于不需要工具的快速安装
	接地组件用于将所有箱体部件按照系统要求接地
	19" 安装框架
高度单位	21 U
尺寸	宽度: 700 mm
	高度: 1,025 mm
	深度: 700 mm
适用于组件的安装高度	21 U
承载力	最大 750 N
说明	最大安装深度:深度 - 58mm(后板)
	两个 19× 平面的最大面间距:深度 - 104 mm
	开门角度最大为 210°
基本材料	钢板
包装单元	1件
净重	49
毛重	51
本型号(含包装)PCF(出厂前)	201.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	94032080
EAN	4028177551480
E-Number Sweden	E7238408

© Rittal 2025

### 特征

ETIM 9	EC002500	
ETIM 8	EC002500	
ECLASS 8.0	27180208	

### 批准

解释

制造商声明