

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7552.002 SSC view 8 USB

状态: 2024/5/17 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7552.002 - SSC view 8 USB KVM 开关

用于在监视器键盘单元下方安装。

特征

型号	DK 7552.002
型式	SSC view 8 USB
产品描述	用于安装在威图显示器键盘单元后面的超小型 KVM 切换器，使在每个 IT 机柜中节省空间的服务器管理成为可能。在 SSC view 8 上，通过 PS/2 或键盘和鼠标的 USB 以及视频的 VGA 连接计算机。每一通道上由芯片控制的键盘和鼠标仿真确保实现无错引导并能确保在所连接计算机上的可靠切换。通过安装在威图监视器键盘单元的后方，不需要额外的 U 位。
材料	钢板
表面	粉末涂层
颜色	RAL 9006
供货范围	SSC view 8 USB VGA/PS/2 连接电缆，0.3 m, 2xPS/2 和 DB15 (VGA) 两侧插头连接电缆，0.3 m
消耗功率（大约）	10 W
Bandwidth	200 MHz
Interface sonsole	VGA（D-SUB HD 15 极） PS/2 1 x USB
Interface computer	VGA（D-SUB HD 15 极） PS/2 1 x USB

特征

Voltage supply	12 V 直流（通过监视器键盘单元）
Number of users with password protection	1
Number of computers in stand-alone mode	8
Autoskip	是的
Autoscan	是的
Hotkeys for computer selection	是的
Video resolution max	1280 x 1024 @ 85 Hz
OSD display of channels used	是的
OSD menu with mouse operation (English)	是的
OSD superimposed on computer screen (may be de-activated)	是的
Port and system support	2 x PS/2（可锁） 1 x USB
Cable to computer or to SSC Connect	VGA（HD 15 极）
尺寸	宽度: 482.6 mm 高度: 44 mm 深度: 140 mm
电缆长度（最大）SSC 计算机（理想型）	4 m
工作温度范围	5 °C...45 °C
包装单元	1 件
重量/包装	2.611 kg

特征

税率号	84718000
EAN	4028177597617
ETIM 7.0	EC000312
ECLASS 8.0	19051107