

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 7641.350

## AX IT 壁挂式箱体

状态: 2026/1/23 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7641.350 - AX IT 壁挂式箱体 带有 19" 安装角轨，深度可调

IT 壁挂式箱体具备高防护等级，适用于工业领域应用。使用深度可调的 19" 安装导轨以及配备条刷的封盖板将电缆引入至箱体底板。防护等级高达 IP 66（根据所选择的封盖板）。



## 特征

|      |                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号   | AX 7641.350                                                                                                                                                                                                  |
| 型式   | 壁挂式箱体 IT<br>带有 19" 安装角轨，深度可调                                                                                                                                                                                 |
| 产品描述 | 基于 AX 的 IT 壁挂式箱体具备高防护等级，适用于工业领域。实现 IT 设备在生产流程中的安全集成。                                                                                                                                                         |
| 您的获益 | 完整预安装的 IT 机柜，由于具有深度可调的安装角轨，可立即固定 19" IT 角轨<br>焊接箱体结构带有全封闭式主体，可确保最大程度地保护扩展组件，<br>防护等级高达 IP 66<br>门铰链在右边，可换到左边<br>在极度紧凑的结构形式中具有最大可用内部体积<br>个性化的内部扩装<br>带有优化封盖板的机柜底部最大开口能够将电缆敷设空间增大 33%<br>通过带集成刷条的封盖板从下方轻松引入电缆 |

# 特征

|            |                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材料         | 钢板                                                                                                                            |
| 表面         | 箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹<br>内部扩装件：镀锌                                                                                               |
| 颜色         | RAL 7035                                                                                                                      |
| 供货范围       | 预安装的 IT 箱体配有铰接门，四周封闭<br>配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁<br>带刷条的封盖板<br>19" 前部安装导轨，深度在 25 mm 光栅内可调整，安装在 4 条内部<br>扩装导轨上<br>安装角支架<br>C 型轨，安装在后壁上 |
| 高度单位       | 7 U                                                                                                                           |
| 尺寸         | 宽度: 600 mm<br>高度: 380 mm<br>深度: 350 mm                                                                                        |
| 安装深度       | 278 mm                                                                                                                        |
| 适用于组件的安装高度 | 7 U                                                                                                                           |
| 门挡位置       | 右边，可以转换到左边                                                                                                                    |
| 锁具数量       | 1                                                                                                                             |
| 安装可能性      | 预安装的安装角，包括用于电缆应力消除的 C 型轨<br>安装角用于固定一条中央接地母线<br>安装角用于安装 19" 电源板                                                                |
| 说明         | 获得 UL 许可的型号可提供询价                                                                                                              |
| 基本材料       | 钢板                                                                                                                            |
| 锁          | 锁具规格: 凸缘锁配备 3 mm 双齿锁芯<br>锁具数量: 1                                                                                              |

## 特征

---

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | IP 10 (根据要求最高达 IP 66)<br>防护等级达 IP 66 (根据所选择的电缆盖板) |
| 封盖板                      | 尺寸: 7<br>数量: 1                                    |
| 锁具数量                     | 1                                                 |
| 包装单元                     | 1 件                                               |
| 净重                       | 17.3                                              |
| 毛重                       | 17.64                                             |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前)      | 67.2 kg CO2 eq (Cat B)                            |
| 关于PCF类别说明                | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明                    |
| 税率号                      | 94032080                                          |
| EAN                      | 4028177942394                                     |
| ETIM 9                   | EC002500                                          |
| ECLASS 8.0               | 27180208                                          |

---

## 批准

---

|    |                   |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK |
|----|-------------------|

---