


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7643.000 壁挂式箱体 AE

状态: 2026/4/6 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7643.000 - 壁挂式箱体 AE 带有 19" 安装角轨，深度可调

壁挂式箱体，用于小型网络，配有静止式 19" 固定平面，和带有刷条的封盖板，用于从底部引入电缆。防护等级：IP 55。

特征

型号	DK 7643.000
产品描述	用于小型网络且防护等级高的壁挂式箱体。
材料	箱体：钢板
表面	箱体：经粉末涂层 安装角轨：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体配有铰接门 门铰链在右边，可换到左边 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 带有刷条的用于从箱体底部引入电缆的封盖板 安装角轨，482.6 mm (19")，深度无级可调 C 型安装角轨，用于将电缆收集于后壁上 钣金角支架用于选择固定一个接地轨或一个英制插座板
高度单位	13 U
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 600 mm 深度: 350 mm
安装深度	310 mm
适用于组件的安装高度	13 U

特征

门挡位置	右边, 可以转换到左边
锁具数量	2
基本材料	钢板
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	防护等级达 IP 66 (根据所选择的电缆盖板)
封盖板	尺寸: 5 数量: 1
包装单元	1 件
净重	23.399 kg
毛重	25 kg
税率号	94032080
ECLASS 8.0	27180208
产品描述	DK 板-安装.DISTR.柜

批准

批准	TÜV VDE
----	------------