


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7644.000 壁挂式箱体 AE

状态: 2025/12/18 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7644.000 - 壁挂式箱体 AE 带 19" 拉出式框架

壁挂式箱体，用于小型网络，配有可以拉出的 19" 固定平面，和带有刷条的封盖板，用于从底部引入电缆。防护等级：IP 54。

特征

型号	DK 7644.000
型式	带 19" 拉出式框架
材料	箱体：钢板 检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm
表面	箱体：经粉末涂层 拉出式框架不锈钢
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体配有铰接门 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 带有刷条的用于从箱体底部引入电缆的封盖板 固定在滑动伸缩轨上的拉出式框架 在箱体底部和左侧的排出过滤器 右侧的检视窗 后壁上的电缆夹钳轨 附加的电缆夹钳轨用于安装在拉出式框架上
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 600 mm 深度: 350 mm
适用于组件的安装高度	10 U
Installation height U mounting frame vertical	4 U
门挡位置	左边

特征

锁具数量	2
基本材料	钢板
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54, 结合用于电缆固定螺栓的电缆盖板
包装单元	1 件
净重	25.175
毛重	26.5
税率号	94032080
EAN	4028177187146
ECLASS 8.0	27142408

批准

批准 Lloyds Register of Shipping
