Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 7646.400 AX IT 壁挂式箱体

状态: 2025/11/29 (来源: rittal.com/tw-zh)



AX 7646.400 - AX IT 壁挂式箱体 带有 19∑ 安装角轨,深度 可调

IT 壁挂式箱体具备高防护等级,适用于工业领域应用。使用深度可调的 19" 安装导轨以及配备条刷的封盖板将电缆引入至箱体底板。防护等级高达 IP 66(根据所选择的封盖板)。







2

特征

| 型号 | AX 7646.400 |
|------|--------------------------------------|
| 型式 | 壁挂式箱体 IT |
| | 带有 19⊠ 安装角轨,深度可调 |
| 产品描述 | 基于 AX 的IT 壁挂式箱体具备高防护等级,适用于工业领域。实现 IT |
| | 设备在生产流程中的安全集成。 |
| 您的获益 | 完整预安装的 IT 机柜,由于具有深度可调的安装角轨,可立即固定 |
| | 19" IT 角轨 |
| | 焊接箱体结构带有全封闭式主体,可确保最大程度地保护扩展组件, |
| | 防护等级高达 IP 66 |
| | 门铰链在右边,可换到左边 |
| | 在极度紧凑的结构形式中具有最大可用内部体积 |
| | 个性化的内部扩装 |
| | 带有优化封盖板的机柜底部最大开口能够将电缆敷设空间增大 33% |
| | 通过带集成刷条的封盖板从下方轻松引入电缆 |
| | |

© Rittal 2025

特征

| 材料 | 钢板 |
|------------|---------------------------------------|
| 表面 | 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹 内部扩装件:镀锌 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | |
| | 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 |
| | 带刷条的封盖板 |
| | 19" 前部安装导轨,深度在 25 mm 光栅内可调整,安装在 4 条内部 |
| | 扩装导轨上 |
| | 安装角支架 |
| | C 型轨,安装在后壁上 |
| 高度单位 | 15 U |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm |
| | 高度: 800 mm |
| | 深度: 400 mm |
| 安装深度 | 316 mm |
| 适用于组件的安装高度 | 15 U |
| 门挡位置 | 右边,可以转换到左边 |
| 锁具数量 | 2 |
| 安装可能性 | 预安装的安装角,包括用于电缆应力消除的 C 型轨 |
| | 安装角用于固定一条中央接地母线 |
| | 安装角用于安装 19" 电源板 |
| 说明 | 获得 UL 许可的型号可提供询价 |
| 基本材料 | 钢板 |
| 锁 | 锁具规格: 凸缘锁配备 3 mm 双齿锁芯 |
| | |

© Rittal 2025 3

特征

| 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准 | IP 10(根据要求最高达 IP 66) 防护等级达 IP 66(根据所选择的电缆盖板) |
|-------------------------|---|
| 封盖板 | 尺寸: 7 数量: 1 |
| 锁具数量 | 2 |
| 包装单元 | 1件 |
| 净重 | 32.3 |
| 毛重 | 32.5 |
| 本型号(含包装)PCF(出厂前) | 123.8 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明 |
| 税率号 | 94032080 |
| EAN | 4028177942424 |
| E-Number Sweden | E7238510 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| | |

批准

解释 符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025 4