

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7688.000 19" 安装角轨

状态: 2026/7/7 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7688.000 - 19" 安装角轨 用于 DK、PS、CS 新款户外基本型箱体

用于在网络柜和服务器机架中安装 19" 组件以及 CS 新款户外基本型。

特征

型号	DK 7688.000
产品描述	用于在网络柜和服务器柜 DK PS 中安装 19" 组件以及 CS 新款户外基本型箱体。安装角轨可以 25 mm 的孔阵间距调节深度。固定安装角轨需要有一个安装角。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定附件
高度单位	24 U
安装尺寸	Installation depth for components: 482.6 mm 组件的安装宽度: 19"
适用于	箱体类型: CS 户外基本型箱体 DK PS 高度: = 1,200 mm
包装单元	2 件
净重	2.494 kg
毛重	2.693 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	10.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098

特征

ETIM 9

EC002620

ECLASS 8.0

27189261

产品描述

DK 482.6 mm (19") mounting angles, 24 U, For H: 1200 mm