
# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7709.135 壁挂式箱体 EL, 3 段式

状态: 2025/11/28 (来源: rittal.com/tw-zh)



# DK 7709.135 - 壁挂式箱体 EL, 3 段式 配有冲孔轨和安装角轨,深度可调

三段壁挂式箱体,预装配下列组件:上下方封闭的封盖板、安装轨、C型轨、挂壁式固定支架。防护等级:IP 55。

### 特征

型号	DK 7709.135
型式	壁挂式箱体 IT 配有冲孔轨和安装角轨,深度可调
产品描述	通过转动部分可最佳接近壁挂式箱体。
材料	壁挂部件和可转动部分:钢板,1.5 mm 检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm
表面	粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	壁挂部件和可转动部分:RAL 7035 透明门:RAL 7035/7015(瓦灰色)
供货范围	壁挂部件带上部封闭式盖板和下部刷条,两条垂直冲孔轨和用于电缆应力消除的水平 C 型轨 前后框架和前部 19 英寸安装角轨铰链连接部分带有 26mm 间距的模数孔,深度间距可无级调节 4 个 10 mm 墙壁固定支架 装饰型透明门 1 控制柜双齿钥匙 5 号 用于锁芯的微型舒适型手柄安全锁 3524 E
高度单位	9 U

© Rittal 2025

# 特征

尺寸	宽度: 600 mm
	高度: 478 mm
	深度: 473 mm
安装深度	420 mm
可用尺寸	可用宽度: 502 mm
	可用高度: 415 mm
可转动部分的深度	316 mm
壁挂部件的深度	135 mm
IK 编码	IK08
铰链部分的承载力 (静态)	450 N
基本材料	钢板
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 55
包装单元	1件
净重	29.45
毛重	31
税率号	94032080
EAN	4028177324183
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

# 批准

批准 UL + C-UL (listed)