

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7709.135

壁挂式箱体 EL, 3 段式

状态: 2026/2/6 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7709.135 - 壁挂式箱体 EL, 3 段式 配有冲孔轨和安装角轨，深度可调

三段壁挂式箱体，预装配下列组件：上下方封闭的封盖板、安装轨、C型轨、挂壁式固定支架。防护等级：IP 55。

特征

型号	DK 7709.135
型式	壁挂式箱体 IT 配有冲孔轨和安装角轨，深度可调
产品描述	通过转动部分可最佳接近壁挂式箱体。
材料	壁挂部件和可转动部分：钢板，1.5 mm 检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm
表面	粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	壁挂部件和可转动部分：RAL 7035 透明门：RAL 7035/7015（瓦灰色）
供货范围	壁挂部件带上方封闭式盖板和下方刷条，两条垂直冲孔轨和用于电缆应力消除的水平 C 型轨 前后框架和前部 19 英寸安装角轨铰链连接部分带有 26mm 间距的模数孔，深度间距可无级调节 4 个 10 mm 墙壁固定支架 装饰型透明门 1 控制柜双齿钥匙 5 号 用于锁芯的微型舒适型手柄 安全锁 3524 E
高度单位	9 U

特征

尺寸	宽度: 600 mm 高度: 478 mm 深度: 473 mm
安装深度	420 mm
可用尺寸	可用宽度: 502 mm 可用高度: 415 mm
可转动部分的深度	316 mm
壁挂部件的深度	135 mm
IK 编码	IK08
铰链部分的承载力 (静态)	450 N
基本材料	钢板
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 55
包装单元	1 件
净重	29.45
毛重	31
税率号	94032080
EAN	4028177324183
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

批准

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------