

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7709.535

## 壁挂式箱体 EL, 3 段式

状态: 2026/2/6 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



# DK 7709.535 - 壁挂式箱体 EL, 3 段式 预装有安装角轨, 深度可调

三段壁挂式箱体, 预装配下列组件: 上方封闭下方具有刷条组件的封盖板、安装轨、C型轨、排出过滤器、接地轨、挂壁式固定支架

## 特征

型号	DK 7709.535
型式	壁挂式箱体 IT 预装有安装角轨, 深度可调
产品描述	通过铰链, 可以很轻松的操作壁挂式机柜。
材料	壁挂部件和可转动部分: 钢板, 1.5 mm 检视窗用透明片: 单片安全玻璃, 3 mm
表面	粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	壁挂部件和可转动部分: RAL 7035 透明门: RAL 7035/7015 (瓦灰色)
供货范围	壁挂部件带 上部封闭式盖板和下部刷条, 两条垂直冲孔轨和用于电缆应力消除的水平 C 型轨 前后框架和前部 19 英寸安装角轨铰链连接部分带有 27mm 间距的模数孔, 深度间距可无级调节, 左右各配一个出风过滤窗 星型接地轨 装饰型透明门 1 控制柜双齿钥匙 5 号 壁板固定支架 10 mm, 加固 用于锁芯的微型舒适型手柄 安全锁 3524 E

# 特征

高度单位	9 U
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 478 mm 深度: 673 mm
安装深度	620 mm
可用尺寸	可用宽度: 502 mm 可用高度: 415 mm
可转动部分的深度	516 mm
壁挂部件的深度	135 mm
IK 编码	IK08
铰链部分的承载力 (静态)	450 N
基本材料	钢板
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54 与封盖板连接上部和下部
包装单元	1 件
净重	36.1
毛重	38
税率号	94032080
EAN	4028177551015
E-Number Sweden	E7239958
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

# 批准

# 批准

---

批准

UL + C-UL (listed)