Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7709.535 壁挂式箱体 EL, 3 段式

状态: 2025/11/7 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7709.535 - 壁挂式箱体 EL, 3 段式 预装有安装角轨,深度可调

三段壁挂式箱体,预装配下列组件:上方封闭下方具有刷条组件的封盖板、安装轨、C型轨、排出过滤器、接地轨、挂壁式固定支架

特征

型号	DK 7709.535
型式	壁挂式箱体IT
	预装有安装角轨,深度可调 ————————————————————————————————————
产品描述	通过铰链,可以很轻松的操作壁挂式机柜。
材料	壁挂部件和可转动部分:钢板,1.5 mm
	检视窗用透明片: 单片安全玻璃,3 mm
表面	粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	壁挂部件和可转动部分: RAL 7035
	透明门:RAL 7035/7015(瓦灰色)
供货范围	壁挂部件带上部封闭式盖板和下部刷条,两条垂直冲孔轨和用于电缆
	应力消除的水平 C 型轨
	前后框架和前部 19 英寸安装角轨铰链连接部分带有 27mm 间距的模
	数孔,深度间距可无级调节,左右各配一个出风过滤窗
	星型接地轨
	装饰型透明门
	1 控制柜双齿钥匙 5 号
	壁板固定支架 10 mm,加固
	用于锁芯的微型舒适型手柄
	安全锁 3524 E

© Rittal 2025

2

特征

高度单位	9 U
尺寸	宽度: 600 mm
	高度: 478 mm
	深度: 673 mm
安装深度	620 mm
可用尺寸	可用宽度: 502 mm
	可用高度: 415 mm
可转动部分的深度	516 mm
壁挂部件的深度	135 mm
IK 编码	IK08
铰链部分的承载力(静态)	450 N
基本材料	钢板
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54 与封盖板连接上部和下部
包装单元	1件
净重	36.1
毛重	38
税率号	94032080
EAN	4028177551015
E-Number Sweden	E7239958
E-Number Sweden ETIM 9	E7239958 EC000261

批准

© Rittal 2025

批准

批准

UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025