

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7715.135

壁挂式箱体 EL, 3 段式

状态: 2026/2/14 (来源: rittal.com/tw-zh)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7715.135 - 壁挂式箱体 EL, 3 段式 配有冲孔轨和安装角轨，深度可调

三段壁挂式箱体，预装配下列组件：上下方封闭的封盖板、安装轨、C型轨、挂壁式固定支架。防护等级：IP 55。

特征

| | |
|----------------|--|
| 型号 | DK 7715.135 |
| 型式 | 壁挂式箱体 IT 配有冲孔轨和安装角轨，深度可调 |
| 产品描述 | 通过转动部分可最佳接近壁挂式箱体。 |
| 材料 | 壁挂部件和可转动部分：钢板，1.5 mm 检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm |
| 表面 | 粉末涂层 |
| General colour | RAL 7035 |
| 颜色 | 壁挂部件和可转动部分：RAL 7035 透明门：RAL 7035/7015（瓦灰色） |
| 供货范围 | 壁挂部件带上方封闭式盖板和下方刷条，两条垂直冲孔轨和用于电缆应力消除的水平C型轨 前后框架和前部19英寸安装角轨铰链连接部分带有26mm间距的模数孔，深度间距可无级调节 4个10mm墙壁固定支架 装饰型透明门 1控制柜双齿钥匙5号 用于锁芯的微型舒适型手柄 安全锁3524 E |
| 高度单位 | 15 U |

特征

| | |
|--------------------------|--|
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 746 mm 深度: 473 mm |
| 安装深度 | 420 mm |
| 可用尺寸 | 可用宽度: 502 mm 可用高度: 683 mm |
| 可转动部分的深度 | 316 mm |
| 壁挂部件的深度 | 135 mm |
| IK 编码 | IK08 |
| 铰链部分的承载力 (静态) | 750 N |
| 基本材料 | 钢板 |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | IP 55 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 38.95 |
| 毛重 | 41 |
| 税率号 | 94032080 |
| EAN | 4028177324206 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|