


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7824.282

## 用钢板玻璃门，垂直分段

状态: 2026/4/5 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7824.282 - 用钢板玻璃门，垂直分段 用于 TS 8

用于替换已有的门。由于单门的旋转半径很小，可以减小各个并柜机柜之间的间距。

## 特征

型号	DK 7824.282
产品描述	配有备用检视窗、4 点式条形锁和舒适型手柄（用于带 3524 E 安全锁的异型半圆柱锁芯）。采用分段式设计，机柜的安装空间得以优化，同时由于各排机柜之间的距离缩小，操作便捷。集成有 180° 铰链，因此开门角度达到最大。
材料	框架：钢板 检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	包括固定件
说明	高度 2200 mm 不能与摇架 45 U 结合使用。
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
适用于	箱体类型: TS 8 宽度: 800 mm 高度: 2,200 mm
包装单元	1 件
净重	37.6 kg
毛重	37.6 kg
税率号	94039910
ECLASS 8.0	27182204